
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S11.3427.0

IVB WTN 10-4 IN

IVB WTN 10-4 IN número de espacios 10 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Gris, altura 26,7 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.S11.3427.0
EAN	4049088723681
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos


Datos generales

Color	Gris
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	38,4 mm
Longitud	4,5 mm
número de espacios	10 mm
Número de abrazaderas	4
Método de montaje	Atornillable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión
Altura	26,7 mm

Dibujo técnico







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S11.3227.0	2	IVB WTN 10-2 IN	grau / grey	ⓐ
0D.S11.3327.0	3	IVB WTN 10-3 IN	grau / grey	
0D.S11.3427.0	4	IVB WTN 10-4 IN	grau / grey	100
0D.S11.3527.0	5	IVB WTN 10-5 IN	grau / grey	
0D.S11.4027.0	10	IVB WTN 10-10 IN	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale 5:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.09.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 0D.S11.3227.0 13K

Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Änderung / Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
a		19.11.2025 /

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-19 10:24:45 1.000

01-QU-RD-32/21