fiche produit

article n° 0D.203.2255.7

plaque d'extrémité APWTPN 2,5 D2/2 GN

plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 72,6 mm, couleur vert



article n°	0D.203.2255.7
EAN	4049088707360
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général


couleur	vert
type de plaque de terminaison	oui
force	2 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	2 mm
longueur	72,6 mm
matériel	plastique
hauteur	33,9 mm


dessin technique

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	10.02.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.203.2255.0 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.203.2255.0	APWTPN 2.5 D2/2	grau / grey	100 (a)
0D.203.2255.7	APWTPN 2.5 D2/2 GN	grün / green	

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	18.11.2025 /

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

end plate