
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.203.1855.0

Tapa final APWTN 2.5 P/F

Tapa final empotrable, cepo No, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, tipo de partición No, grosor 2 mm, longitud 74,9 mm, color Gris



Artículo Nº	0D.203.1855.0
EAN	4049088739620
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos


Datos generales

Color	Gris
Tipo de tapa final	Sí
Tipo de partición	No
Grosor	2 mm
empotrable, cepo	No
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	2 mm
Longitud	74,9 mm
Material	Plástico
Altura	39,8 mm
Libre de halógenos	Sí

Dibujo técnico







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.203.1855.0	APWTN 2.5 P/F	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	27.02.2026	Hollet

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.203.1855.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

end plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-02-27 08:55:09 1.000

01-QU-RD-32/21