Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.203.3055.0

Tapa final APWTPN 2.5 E TG

Tapa final empotrable, cepo No, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, tipo de partición No, grosor 2 mm, longitud 78,5 mm, color Gris

Artículo Nº	0D.203.3055.0
EAN	4049088739644
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Color	Gris
Tipo de tapa final	Sí
Tipo de partición	No
Grosor	2 mm
empotrable, cepo	No
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	2 mm
Longitud	78,5 mm
Material	Plástico
Altura	40 mm
Libre de halógenos	Sí


Dibujo técnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	26.11.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.203.3055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.203.3055.0	APWTPN 2.5 E TG	grau / grey

wieland

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

end plate

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-12-03 09:57:26 1.000

01-QU-RD-32/21