Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S16.2055.0

Piastrina di chiusura APWTN 16

Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 1,5 mm, Lunghezza 48,3 mm, Colore grigio



Nr. Art.	0D.S16.2055.0
EAN	4049088723766
Quantità per ordine	100 Pezzo


Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Tipo di piastrina di chiusura	sì
Spessore	1,5 mm
Snap in	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	1,5 mm
Lunghezza	48,3 mm
Materiale	Materiale plastico
Altezza	44,2 mm
Privo di alogeni	sì

Disegno tecnico



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S16.2055.0	APWTN 16	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S16.2055.0 13K — Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE — end plate

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	28.05.2026 /

Änderung / Revision

wieland

2026-06-11 11:01:44 1.000 — 01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved — Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / confidentially class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery — Only inspection dimensions — With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft — Ausschließlich Prüfmaße — Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig