Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.203.3055.0

Piastrina di chiusura APWTPN 2.5 E TG

Piastrina di chiusura Snap in No, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Esecuzione piastrina intermedia No, Spessore 2 mm, Lunghezza 78,5 mm, Colore grigio

Nr. Art.	0D.203.3055.0
EAN	4049088739644
Quantità per ordine	10 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Generale

Colore	grigio
Tipo di piastrina di chiusura	sì
Esecuzione piastrina intermedia	No
Spessore	2 mm
Snap in	No
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	2 mm
Lunghezza	78,5 mm
Materiale	Materiale plastico
Altezza	40 mm
Privo di alogeni	sì

Disegno tecnico







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.203.3055.0	APWTPN 2.5 E TG	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	26.11.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.203.3055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
end plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-12-03 09:57:26 1.000

01-QU-RD-32/21