Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.206.1555.0

Tapa final APWTPN 6 TKM

Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, tipo de partición No, grosor 2 mm, longitud 103,4 mm, color Gris



Artículo Nº	0D.206.1555.0
EAN	4049088739675
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales


Color	Gris
Tipo de tapa final	Sí
Tipo de partición	No
Grosor	2 mm
empotrable, cepo	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	2 mm
Longitud	103,4 mm
Material	Plástico
Altura	42,2 mm
Libre de halógenos	Sí

Dibujo técnico





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog	www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG	eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	27.02.2026	Hollet

Maßstab / Scale: 2:1

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.206.1555.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.1555.0	APWTPN 6 TKM	grau / grey

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE / end plate

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / confidentially class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-03-04 10:48:49 1.000