Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.206.1555.0

Abschlussplatte APWTPN 6 TKM

Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 103,4 mm, Farbe grau



Art. Nr.	0D.206.1555.0
EAN	4049088739675
Bestelleinheit	50 Stück


Zulassungen


Technische Daten

Allgemein


Farbe	grau
Ausführung Abschlussplatte	ja
Ausführung Zwischenplatte	nein
Stärke	2 mm
Rastbar	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Breite/Rastermaß	2 mm
Länge	103,4 mm
Werkstoff	Kunststoff
Höhe	42,2 mm
Halogenfrei	ja

Technische Zeichnung





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision	Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
0D.206.1555.0	APWTPN 6 TKM	grau / grey				Maßstab / Scale 2:1	gezeichnet drawn 27.02.2026	Hollet	0D.206.1555.0 13K
						Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm / Dimensions are in mm
						Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:		
						wieland	Type	Benennung/Title	ABSCHLUSSPLATTE end plate

Freitoleranz nach General tolerance | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet: 1 von of 1

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-03-04 10:48:49 1.000