

Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class

Vertraulich
Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

1

2

3

4

5

6

5D.S04.4455.0

5D.S04.4555.0

5D.S04.4655.0

5D.S04.4755.0

5D.S04.4855.0

5D.S04.4955.0

5V

(5X20)

12V

(5X20)

24V

(5X20)

48V

(5X20)

110V

(5X20)

220V

(5X20)

56,7

49,2

48,2

53,3

8

WTN 4 FSI 5X20

Hutschiene EN 60715-35x7,5
/mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15

1:1

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

/

/

/

/

/

/

Werkstoff / Material

gezeichnet
drawn

Tag/Date

Name

Maßstab / Scale

2:1

Sachs (extern)

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³

Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

a

23.06.2026 /

Index

Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

SICHERUNGSKLEMME
fuse terminal

Bestell-Nr.
/order no.

Typ
/type

Farbe
/colour

5D.S04.4355.0

WTN 4 FSI 5X20

grau / grey

5D.S04.4455.0

WTN 4 FSI5 5X20

grau / grey

5D.S04.4555.0

WTN 4 FSI12 5X20

grau / grey

5D.S04.4655.0

WTN 4 FSI24 5X20

grau / grey

5D.S04.4755.0

WTN 4 FSI48 5X20

grau / grey

5D.S04.4855.0

WTN 4 FSI110 5X20

grau / grey

5D.S04.4955.0

WTN 4 FSI220 5X20

grau / grey

2026-07-01 07:17:15 1.000

2

3

4

5

6 01-QU-RD-32/21