
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0G.202.7056.0

WMP 3.5-10 GP



Artículo Nº	0G.202.7056.0
EAN	4049088733970
Unidad de embalaje	22 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales

Color	Blanco
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	9,8 mm
Longitud	106 mm
Material	Plástico
Impresión	Sin
número de espacios	3,5 mm
Método de montaje	clipado
Altura	55,4 mm
Impresión	Sin


Datos generales

Color	Blanco

Dibujo técnico



1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	07.05.2026	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0G.202.7056.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0G.202.7056.0	WMP 3.5-10 GP	weiß / white

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title: MARKIERUNGSPLATTE
marking plate

2026-05-07 09:21:20 1.000

01-QU-RD-32/21