
fiche produit

article n° 0G.206.7056.0

WMP 8-10 GP



article n°	0G.206.7056.0
EAN	4049088734014
unité de commande	22 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général

couleur	blanc
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	9,8 mm
longueur	106 mm
matériel	plastique
impression	sans
dimension de la grille	8 mm
type de montage	clipsable
hauteur	55,4 mm
impression	sans


général

couleur	blanc

dessin technique



1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	07.05.2026	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0G.206.7056.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0G.206.7056.0	WMP 8-10 GP	weiß / white

wieland

Type

Benennung/Title: MARKIERUNGSPLATTE
marking plate

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2026-05-07 14:25:58 1.000

01-QU-RD-32/21