

## Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.285.2627.0

### Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 6

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 6 - polig



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | Z7.285.2627.0 |
| EAN            | 4015573158269 |
| Bestelleinheit | 5 Stück       |

## Zulassungen


**SEV-Ex**

## Technische Daten

### Allgemein

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Farbe                         | gelb          |
| Rastermaß                     | 15,95 mm      |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 6             |
| Montageart                    | schraubbar    |
| Isoliert                      | ja            |
| Ausführung                    | Querverbinder |

3-polige Ausführung  
3 poles variant



Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der WIELAND-WERKE AG. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Die Maße werden bei Abnahme besonders geprüft.  
Ausführlich prüfen.  
Mit JE spezifizierten Maße sind nur für interne Zwecke zulässig.

| Teile-Nr.<br>part nr. | Pol-<br>zahl<br>poles | L      | l      | Typ<br>type     |                                            |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------------|
| Z7.285.20MM.0         | 20                    | 315,05 | 303,05 | IVB WKN 35-M-20 |                                            |
| Z7.285.22MM.0         | 2                     | 27,95  | 15,95  | IVB WKN 35-2    |                                            |
| Z7.285.23MM.0         | 3                     | 43,9   | 31,9   | IVB WKN 35-3    |                                            |
| Z7.285.24MM.0         | 4                     | 59,85  | 47,85  | IVB WKN 35-4    |                                            |
| Z7.285.25MM.0         | 5                     | 75,8   | 63,8   | IVB WKN 35-5    |                                            |
| Z7.285.26MM.0         | 6                     | 91,75  | 79,75  | IVB WKN 35-6    |                                            |
| Z7.285.27MM.0         | 7                     | 107,7  | 95,7   | IVB WKN 35-7    | MM                                         |
| Z7.285.28MM.0         | 8                     | 123,65 | 111,65 | IVB WKN 35-8    |                                            |
| Z7.285.29MM.0         | 9                     | 139,6  | 127,6  | IVB WKN 35-9    | 27 Katalogteil<br>catalogue part           |
| Z7.285.30MM.0         | 10                    | 155,55 | 143,55 | IVB WKN 35-10   |                                            |
| Z7.285.31MM.0         | 11                    | 171,5  | 159,5  | IVB WKN 35-11   | 97 spezielle Verpackung<br>special packing |
| Z7.285.32MM.0         | 12                    | 187,45 | 175,45 | IVB WKN 35-12   |                                            |

|                       |  |                                             |        |                  |  |                     |  |
|-----------------------|--|---------------------------------------------|--------|------------------|--|---------------------|--|
| Freitoleranz nach DIN |  | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen |        | 1. Verwendung: - |  | Bl.: 1 von 1        |  |
| Maßstab               |  | 2002                                        | Tag    | Name             |  | Zeichnung Nr.       |  |
| /                     |  | Entworfen                                   | 06.03. | Treschan         |  | T 27.285.2027.0 01K |  |
| /                     |  | Geprüft                                     | -      | DAT              |  |                     |  |
| /                     |  | Normgepr.                                   | -      | -                |  | Ersatz für:         |  |
| /                     |  | Typ:                                        |        | Benennung        |  |                     |  |
| /                     |  | IVB WKN                                     |        | VERBUNDUNGSSTEG  |  |                     |  |
| /                     |  | 35-..                                       |        | jumper bar       |  |                     |  |
| Buchstabe             |  | Datum / Blatt                               |        |                  |  |                     |  |
| Änderung              |  |                                             |        |                  |  |                     |  |

wieland  
Elektrische  
Verbindungen

Z7.285.2027.001 CAXM.028 Treschan 06.03.2002 14.36.23 1.000