Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.285.2527.0

Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 5

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 5 - polig

Art. Nr.	Z7.285.2527.0
EAN	4015573158245
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

SEV-Ex

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Rastermaß	15,95 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	5
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder

Technische Zeichnung

3-polige Ausführung
3 poles variant



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. Duplication of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L	l	Typ type
Z7.285.20MM.0	20	315,05	303,05	IVB WKN 35 M-20
Z7.285.22MM.0	2	27,95	15,95	IVB WKN 35-2
Z7.285.23MM.0	3	43,9	31,9	IVB WKN 35-3
Z7.285.24MM.0	4	59,85	47,85	IVB WKN 35-4
Z7.285.25MM.0	5	75,8	63,8	IVB WKN 35-5
Z7.285.26MM.0	6	91,75	79,75	IVB WKN 35-6
Z7.285.27MM.0	7	107,7	95,7	IVB WKN 35-7
Z7.285.28MM.0	8	123,65	111,65	IVB WKN 35-8
Z7.285.29MM.0	9	139,6	127,6	IVB WKN 35-9
Z7.285.30MM.0	10	155,55	143,55	IVB WKN 35-10
Z7.285.31MM.0	11	171,5	159,5	IVB WKN 35-11
Z7.285.32MM.0	12	187,45	175,45	IVB WKN 35-12

MM

27 Katalogteil
catalogue part

97 spezielle Verpackung
special packing

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab: /

	2002	Tag	Name
Entworfen		06.03.	Treschan
Geprüft		-	
Normgepr.		-	-

Zeichnung Nr.: T Z7.285.2027.0 01K | Index

Ersatz für:

wieland
Elektrische Verbindungen

Typ: IVB WKN 35-..

Benennung: VERBINDUNGSSTEG
jumper bar

Buchstabe	Datum / Blatt
Änderung	

Z7285202701 CAMLOG8 treschon 06.03.2002 14:36:23 1.000