
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S51.3327.0

IVB WTN 150-3 IN

IVB WTN 150-3 IN Passo 31 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 39,6 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S51.3327.0
EAN	4049088724053
Quantità per ordine	50 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	85,6 mm
Lunghezza	44,5 mm
Passo	31 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	3
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo
Altezza	39,6 mm

Disegno tecnico







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S51.3227.0	2	IVB WTN 150-2 IN	grau / grey	50
0D.S51.3327.0	3	IVB WTN 150-3 IN	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S51.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-17 13:59:05 1.000

01-QU-RD-32/21