
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S17.5427.0

IVB WTN 16-4 P

IVB WTN 16-4 P Passo 12 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore grigio, Altezza 31,4 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S17.5427.0
EAN	4049088731921
Quantità per ordine	100 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	46 mm
Lunghezza	4,5 mm
Passo	12 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	4
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo
Altezza	31,4 mm

Disegno tecnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S17.5227.0	2	IVB WTN 16-2 IN	grau / grey	100 (a)
0D.S17.5327.0	3	IVB WTN 16-3 IN	grau / grey	
0D.S17.5427.0	4	IVB WTN 16-4 IN	grau / grey	
0D.S17.6027.0	10	IVB WTN 16-10 IN	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

		Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		17.10.2025	Eichhorn N.
Elektronische Freigabe Electronic Release			

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S17.5227.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Änderung / Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
a		19.11.2025 /

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

2025-11-19 08:49:07 1.000

01-QU-RD-32/21