
fiche produit

article n° 0D.S36.3727.0

IVB WTN 35-7 IN



article n°	0D.S36.3727.0
EAN	4049088732027
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques


général

couleur	gris
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	108,5 mm
longueur	4,5 mm
dimension de la grille	16 mm
nombre de bornes pontées	7
type de montage	vissable
isolé	oui
version	connecteur transversal
hauteur	34 mm

dessin technique







Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S36.3227.0	2	IVB WTN 35-2 IN	grau / grey	a
0D.S36.3327.0	3	IVB WTN 35-3 IN	grau / grey	
0D.S36.3427.0	4	IVB WTN 35-4 IN	grau / grey	
0D.S36.3527.0	5	IVB WTN 35-5 IN	grau / grey	
0D.S36.3627.0	6	IVB WTN 35-6 IN	grau / grey	100
0D.S36.3727.0	7	IVB WTN 35-7 IN	grau / grey	
0D.S36.3827.0	8	IVB WTN 35-8 IN	grau / grey	
0D.S36.3927.0	9	IVB WTN 35-9 IN	grau / grey	
0D.S36.4027.0	10	IVB WTN 35-10 IN	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Maßstab / Scale 2:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S36.3227.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	19.11.2025 /

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-19 10:26:19 1.000

01-QU-RD-32/21