

Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.346.1035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10HM32 50 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	76.346.1035.1
EAN	4015573844360
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein




Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	97 mm
Breite	58 mm
Höhe	72 mm

Ausführung/version .0

Verschraubung M32
screw connection M32



Teile-Nr. part-no.	TYP type
76.346.1035.0	BAS GUT GT 10HM32 50 AC
76.346.1035.1	BAS GUT GT 10HM32 50 A1

<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.</p> <p>This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.</p>	<p>ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!</p>
---	---

Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	76.346.1035.0 01K	Index	
	/			gezeichnet drawn	09.09.	Dawisch T.					
	/			geprüft checked	-	-					
	/			gezeichnet drawn	-	-					
	/	%		Manager:				Made in mm/Dimensions are in mm			
	/	Vol.	mm	Öl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -					
	/		wiendal		Type	Benennung/Title					
	/				HOUSING GEHÄUSEUNTERTEIL						
	/				housing lower part Größe/size 10 1x M32 mit Deckel/with cap						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet										
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen		s. Tabelle see table						

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.