

Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.340.1035.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10 M20 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	71.340.1035.0
EAN	4015573624450
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen




Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	52 mm
Höhe	55 mm



.0



71.340.1035.1	BAS GUT GR 10 M20 A1	Gewindebohrung /Thread Hole	X
71.340.1035.0	BAS GUT GR 10 M20 A0	Kabelverschraubung{KV}, IP54 montiert /Cable gland {CG}, IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dra- gezeichnet /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	



Tolerierung Size ISO 12005©/Tolerance system Size ISO 12005© (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach 00-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wiefand document 00-T04-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
			Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/coated 1:1 grau/grey	2013 Tag/Date		Name		T	Zeichnung Nr./Drawing No. 71.340.1035.0 13K	Index
/				gezeichnet/drawn 28.06. Daetsch						
/				geprüft/checked - -						
/ Maßstab/Scale				freigegeben/signed, check - -						
/				Maße in mm/Dimensions are in mm						
/		Vol. mm Bfl./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -				
/										
/										
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAEUSEUNTERTEIL Baugröße 10-Kabelabgang 2x2M0 Housing size 10-cable outlet 2x2M20				
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen								