Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.340.0635.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6HM25 69 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), hohe Bauform, 6-polig



Art. Nr.	73.340.0635.0
EAN	4015573843981
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	6H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	84 mm
Breite	58 mm
Höhe	72,2 mm


Technische Zeichnung


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.340.0635.0	BAS GUT GR 6HM25 69 A0
73.340.0635.1	BAS GUT GR 6HM25 69 A1

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Buchstabe	Datum / Blatt	Maßstab: x	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.340.0635.0 01K	Index
				Entworfen	12.11.	Duetsch T.			
				Geprüft	-	-			
		Vol. mm³	Oft. mm³	Normgepr.	-	-		Ersatz für: -	
Änderung		wieland Elektrische Verbindungen					Benennung: GEHAEUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe/size 6 2x M25 mit Deckel/with cover		

73540063501K_4 CADKD27 duetsch 2004-11-12T14:31:05 1.000