Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.ST3.3227.0

IVB WTN 2.5-2 TS15

IVB WTN 2.5-2 TS15 número de espacios 5,1 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Gris, altura 16,5 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.ST3.3227.0
EAN	4049088724190
Unidad de embalaje	250 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	9,7 mm
Longitud	2,4 mm
número de espacios	5,1 mm
Número de abrazaderas	2
Método de montaje	Atornillable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión
Altura	16,5 mm
Libre de halógenos	Sí

Dibujo técnico







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.ST3.3227.0	2	IVB WTN 2.5-2 IN TS15	grau / grey	250
0D.ST3.3327.0	3	IVB WTN 2.5-3 IN TS15	grau / grey	200
0D.ST3.3427.0	4	IVB WTN 2.5-4 IN TS15	grau / grey	
0D.ST3.3527.0	5	IVB WTN 2.5-5 IN TS15	grau / grey	100
0D.ST3.4027.0	10	IVB WTN 2.5-10 IN TS15	grau / grey	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Name	Tag/Date
gezeichnet drawn	Eichhorn N.	08.10.2025
Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.ST3.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: EINLEGEBRUECKE
connection plug

wieland

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

2025-11-17 14:10:09 1.000

01-QU-RD-32/21