product data sheet

item no. Z7.282.5227.0

insulated jumper bar IVB WKFN 6- 2

INSUL. JUMPER BAR IVB WKFN 6 - 2



item no.	Z7.282.5227.0
EAN	4015573932562
order unit	10 piece(s)

certificates / approvals


PTB SEV-Ex

technical data

general

color	yellow
modular spacing	8.2 mm
number of bridged clamps	2
mounting method	pluggable
insulated	yes
model	cross connector
explosion-tested version "Ex e"	yes
contact safe	yes

technical drawing



dargestellt/pictured
Z7.282.5227.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

* = spezielle Verpackung/special package

	Teile-Nr. part-no.	Typ type	Polzahl pole	L L
	Z7.282.5227.0	IVB WKFN 6 - 2	2	14,7
*	Z7.282.5297.0	AB1RRNAL62	2	14,7
	Z7.282.5327.0	IVB WKFN 6 - 3	3	22,9
*	Z7.282.5397.0	AB1RRNAL63	3	22,9
	Z7.282.5427.0	IVB WKFN 6 - 4	4	31,1
*	Z7.282.5497.0	AB1RRNAL64	4	31,1
	Z7.282.5527.0	IVB WKFN 6 - 5	5	39,3
*	Z7.282.5597.0	AB1RRNAL65	5	39,3
	Z7.282.6027.0	IVB WKFN 6 -10	10	80,3 (a)

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		siehe Zeichnung	gezeichnet drawn	07.08.	Schmitt J.	T Z7.282.5227.0 01K	a
	/	Maßstab/Scale 2:1		geprüft checked	-	-		
	/			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
a	30.11.2012/	wieland Elektrische Verbindungen		Type Typ siehe Tabelle	Benennung/Title ISOL_VERB_STECKER 2-5 polig Rastermaß: 8,2mm Farbe: gelb für WKFN6 jumper bar 2-5 pole pitch: 8,2mm colour: yellow			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision								

QU-PEM-08/91b

Z7282522700IK_2 CADM2035 Schmitt 2012-11-30T10:07:57 1.000