product data sheet

item no. Z7.280.3127.0

insulated jumper bar IVBWK 2,5 -11

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 11 -pole



item no.	Z7.280.3127.0
EAN	4015573155909
order unit	10 piece(s)

certificates / approvals

ATEX


technical data

general

color	yellow
modular spacing	5 mm
number of bridged clamps	11
mounting method	screwable
insulated	yes
model	cross connector

technical drawing

4-polige Ausführung
4 poles variant



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its coments to others without express autorization is prohibited.

Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L	l	Typ type
Z7.280.2227.0	2	8,9	5	IVB WK 2,5-2
Z7.280.2327.0	3	13,9	10	IVB WK 2,5-3
Z7.280.2427.0	4	18,9	15	IVB WK 2,5-4
Z7.280.2527.0	5	23,9	20	IVB WK 2,5-5
Z7.280.2627.0	6	28,9	25	IVB WK 2,5-6
Z7.280.2727.0	7	33,9	30	IVB WK 2,5-7
Z7.280.2827.0	8	38,9	35	IVB WK 2,5-8
Z7.280.2927.0	9	43,9	40	IVB WK 2,5-9
Z7.280.3027.0	10	48,9	45	IVB WK 2,5-10
Z7.280.3127.0	11	53,9	50	IVB WK 2,5-11
Z7.280.3227.0	12	58,9	55	IVB WK 2,5-12

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	07.03.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: Z7.280.2227.0 01K | Index: a

Maßstab/Scale: %

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: IVB WK 2,5-...

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTEG

juper bar

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	04.10.2007/	

QU-PEM-08/91

Z7280222701K_4 CADW1042 Schmitt 2007-10-05T10:01:32 1.000