Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.051.5453.1

Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V SW

gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 1 Netz; Farbe der Codierung: schwarz; 250/400 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5



Art. Nr.	92.051.5453.1
EAN	4049088287060
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP40
Mechanische Codierung Code	Code 1
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Ausführung

Ausführung	Abgriff


Werkstoff

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,589 kWh/St

Abmessungen

Länge	89,5 mm
Breite	61 mm
Höhe	37,2 mm

Technische Zeichnung



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Farbe/colour: schwarz/black	gezeichnet drawn	21.1.	Ritter	92.051.5453.1 01K	a
Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-		
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	13.05.2015/	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST18151 B1H SW

Benennung/Title: BUCHSENTEIL_5P
female connector
für Flachbandleitung/ for flat conductor