Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.030.0153.0

Verteiler RST16I3B 3P1 F G V GL

RST® MINI Kompaktverteiler 1E / 3A, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung L, N, PE, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau, RAL-Nummer Codierung/Kontakte



Art. Nr.	46.030.0153.0
EAN	4049088284205
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Farbe des separaten Gehäuses (falls vorhanden)	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7035

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	3
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Verteilerart	Kompaktverteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	1,654 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	159,6 mm
Breite	104 mm
Höhe	57,2 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.563.8653.0	Verschlussstück für Buchsen GL	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe lichtgrau
06.563.8753.0	Verschlussstück für Buchsen GL	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe lichtgrau
06.563.8853.0	Verschlussstück für Stecker GL	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe lichtgrau
06.563.8953.0	Verschlussstück für Stecker GL	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe lichtgrau