product data sheet

item no. R1.400.3210.0

transponder STS 3210

Actuator for safe transponder switch



item no.	R1.400.3210.0
EAN	4049088306754
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals


technical data

general

suitable for safety functions	yes
housing material	plastic
protected switch distance ON	8 mm
protected switch distance OFF	18 mm
degree of protection (IP)	IP67
type of actuation	transponder

dimensions

width sensor	88 mm
height of sensor	25 mm
length of sensor	13 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


Qu - PEE 12/92

Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.400.0210.0	M12-8
R1.400.0213.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0214.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0216.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0230.0	M12-8
R1.400.0233.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0234.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0236.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0250.0	M12-8
R1.400.0253.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0254.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0256.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0220.0	M12-8
R1.400.0223.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0224.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0226.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0240.0	M12-8
R1.400.0243.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0244.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0246.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0260.0	M12-8
R1.400.0263.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0264.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0266.0	PVC cable - 10 m
R1.400.3210.0	Betätiger / actuator

Stecker / connector

PIN	Farbe / colour	Funktion / function
1	BN	UB
2	WH	Sicherheitseingang 1 / safety input 1
3	BU	GND
4	BK	Sicherheitsausgang 1 / safety output 1
5	GY	Diagnoseausgang / diagnostic output
6	PK	Sicherheitseingang 2 / safety input 2
7	VT	Sicherheitsausgang 2 / safety output 2
8	OG	EDM/Start-Eingang / start input

Stecker / connector
Ansicht / view "A"



M12x1 8-polig

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision

Maßstab/Scale

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
2015		
gezeichnet drawn	10.11.	Kötzner
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.400.0210.0 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 043961__01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation / Component specification
Transponderschalter STS (rechteckig)
transponder switch STS (rectangular)