





Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße


Mit/Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With/Æ marked dimensions are only valid for internal use

Auslieferungszustand
delivery status





für Kabeldurchm. 10-14mm
for cable diameter 10-14mm
Farbe:schwarz,
ähnl. RAL 9005
color:black,
similar to RAL 9005

Farbe:kieselgrau,
ähnl. RAL 7032
color:pebble grey,
similar to RAL 7032

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A





Type/type: RST2012F S23ZR2SVL KG06

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Index	Änderung/Revision	Datum / Blatt / Date / Sheet
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2007		
gezeichnet / drawn	06.02.	Kneitz
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.022.0150.8 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG
male connector with cord grip
Federkraftanschluß/spring-clamp connection
Kodierung/keying 6 (24V/20A)

QU-PEM-08/91

96022015080 1K_4 CADW1019 Kneitz 2007-02-06T08:24:17 1.000