product data sheet

item no. 0D.206.1555.0

end plate APWTPN 6 TKM

end plate inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0, type of end plate yes, type of partition no, thickness 2 mm, length 103.4 mm, color grey



item no.	0D.206.1555.0
EAN	4049088739675
order unit	50 piece(s)


certificates / approvals


technical data

general


color	grey
type of end plate	yes
type of partition	no
thickness	2 mm
snap in	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
width/grid dimension	2 mm
length	103.4 mm
material	plastic
height	42.2 mm
halogen free	yes

technical drawing





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog	www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG	eshop.wieland-electric.com

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
0D.206.1555.0	APWTPN 6 TKM	grau / grey				Maßstab / Scale 2:1	gezeichnet drawn	27.02.2026	Hollet
						Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²	Elektronische Freigabe Electronic Release		

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.206.1555.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
end plate

wieland

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-03-04 10:48:49 1.000

01-QU-RD-32/21