

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential






These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

# = Bandware / tape reeled

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| | Teile-Nr. part number | Material | Oberfläche surface | Kennzeichnung indication | Leitungs-Ø conductor-Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02.124.0729.0 | CuZn | selektivvergoldet | gelb/yellow | 0,2 - 0,56 □ AWG 24-20 (b) |
| # | 02.124.0700.0 | | selective gold pl. | / | |
| | 02.124.0929.0 | CuZn | Glanz-Zinn | gelb/yellow | |
| # | 02.124.0900.0 | | tin | / | |
| (a) | 02.124.1029.0 | CuZn | Glanz-Zinn | blau/blue / ohne/without | 0,75 - 1,5 □ AWG 18-15 (b) |
| # | 02.124.1000.0 | | tin | / | |
| | 02.124.1429.0 | CuZn | selektivvergoldet | blau / blue | |
| # | 02.124.1400.0 | | selective gold pl. | / | |

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: %

Werkstoff / Material
siehe Tabelle
see chart

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 08.02.2008 | Schmitt J. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.124.0729.0 01K
Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| b | 15.04.2026 / |
| a | 25.06.2008 / |
| Änderung / Revision | |

wieland

Type

Benennung/Title

# Buchsenkontakt
socket contact