

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.285.2327.0

Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 3

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 3 - polig



Art. Nr.	Z7.285.2327.0
EAN	4015573158207
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen


SEV-Ex

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Rastermaß	15,95 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder

3-polige Ausführung
3 poles variant



Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der WIELAND-WERKE AG. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Die Maße werden bei Abnahme besonders geprüft.
Ausführlich prüfen.
Mit JE spezifizierten Maße sind nur für interne Zwecke zulässig.

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type		
Z7.285.20MM.0	20	315,05	303,05	IVB WKN 35-M-20	MM	
Z7.285.22MM.0	2	27,95	15,95	IVB WKN 35-2		
Z7.285.23MM.0	3	43,9	31,9	IVB WKN 35-3		
Z7.285.24MM.0	4	59,85	47,85	IVB WKN 35-4		
Z7.285.25MM.0	5	75,8	63,8	IVB WKN 35-5		
Z7.285.26MM.0	6	91,75	79,75	IVB WKN 35-6		
Z7.285.27MM.0	7	107,7	95,7	IVB WKN 35-7		
Z7.285.28MM.0	8	123,65	111,65	IVB WKN 35-8	27	Katalogteil catalogue part
Z7.285.29MM.0	9	139,6	127,6	IVB WKN 35-9		
Z7.285.30MM.0	10	155,55	143,55	IVB WKN 35-10	97	spezielle Verpackung special packing
Z7.285.31MM.0	11	171,5	159,5	IVB WKN 35-11		
Z7.285.32MM.0	12	187,45	175,45	IVB WKN 35-12		

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Maßstab		2002	Tag	Name		Zeichnung Nr.	
/		Entworfen	06.03.	Treschan		T	
/		Geprüft	-	DGT		Z7.285.2027.0 01K	
/		Normgepr.	-	-		Ersatz für:	
/		Typ:		Benennung			
/		IVB WKN		VERBUNDUNGSSTEG			
/		35-..		jumper bar			
Buchstabe		Datum / Blatt					
Änderung							

wieland
Elektrische
Verbindungen

Z7.285.2027.001 CADW.028 Treschan 06.03.2002 14.36.23 1.000