
Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.261.1327.0

Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig



Art. Nr.	Z7.261.1327.0
EAN	4015573362161
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

ATEX SEV-Ex

Technische Daten


Allgemein

Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Rastermaß	6 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Ausführung	Querverbinder

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.261.1427.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.261.1527.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 5 -polig
Z7.261.1627.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 6	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 6 -polig
Z7.261.1727.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 7	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 7 -polig
Z7.261.1827.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 8 -polig
Z7.261.1927.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 9	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 9 -polig
Z7.261.2027.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 10 -polig

Technische Zeichnung



Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L-0,2	l±0,05	Typ type
Z7.261.12MM.0	2			IVBWKF 4 - 2
Z7.261.13MM.0	3	17,8	12	IVBWKF 4 - 3
Z7.261.14MM.0	4	23,8	18	IVBWKF 4 - 4
Z7.261.15MM.0	5	29,8	24	IVBWKF 4 - 5
Z7.261.16MM.0	6	35,8	30	IVBWKF 4 - 6
Z7.261.17MM.0	7	41,8	36	IVBWKF 4 - 7
Z7.261.18MM.0	8	47,8	42	IVBWKF 4 - 8
Z7.261.19MM.0	9	53,8	48	IVBWKF 4 - 9
Z7.261.20MM.0	10	59,8	54	IVBWKF 4 - 10

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2001	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. Z7.261.1227.0 01K Index c
	/			gezeichnet drawn	04.07.	TRESCHAN	
	/	Maßstab/Scale 2:1		geprüft checked	-	-	
	/			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
c	15.12.2015/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for:			
b	24.01.2006/			Type	Benennung/Title		
a	26.07.2005/	wieland www.wieland-electric.com		Typ IVB WKF 4 - ..	VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

Z72611227001K_2 CADW3028 Treschan 2015-12-15T15:31:34Z 1.000 3 QU-MEE-01/14 -