Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.344.1035.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM32 50 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	76.344.1035.0
EAN	4015573844308
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	97 mm
Breite	58 mm
Höhe	72 mm


Technische Zeichnung


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓐ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction and distribution of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
76.344.1035.0	BAS GUT GR 10HM32 50 A0
76.344.1035.1	BAS GUT GR 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 76.344.1035.0 01K	Index a
	/	x		Entworfen	13.08.	Kurz H.			
	/			Geprüft	-	-			
	/	Vol. mm³	Oft. mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/		wieland Elektrische Verbindungen				Benennung		
a	09.06.2005/						GEHAEUSEUNTERTEIL		
Buchstabe	Datum / Blatt						housing lower part		
Änderung							Größe/size 10 2x M32		

76344103501K_4 GADW27 deutsch 2005-06-15T10:04:56 1:000