Produktdatenblatt

Art. Nr. 02.127.1321.8

Buchsenkontakt CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM

RST20i7/6 Crimpkontakt, Buchse, 20A, für Leiterquerschnitt 2,5 mm²



Art. Nr.	02.127.1321.8
EAN	4049088373565
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen


Technische Daten

Technische Daten


Nennquerschnitt	2,5 mm²
Bauart	Crimpkontakte für 6-/7-polig
Bauartvariante	Buchse

Technische Zeichnung

gezeichnete Ausführung/drawn version: 02.127.1121.8



1:1



Hinweis/note

⟨1⟩ Kennzeichnungsrillen: siehe Tabelle
marking chamfer: see table

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: per 100 per carton

02.127.1321.8	vergoldet gold plated	2,5mm²	2 Rille 2 chamfer	2,25	3,45
02.127.1221.8		1,5mm²	1 Rille 1 chamfer	1,75	3
02.127.1121.8		0,75 - 1mm²	- ohne - - without -	1,45	2,6
Teilenumer part number	Oberfläche surface	Anschlussquerschnitt connection cross-section	Kennzeichnung marking ⟨1⟩	Ø di	Ø Da

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 5:1

Werkstoff / Material

gezeichnet drawn: Tag/Date 12.09.2022, Name Duetsch T.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.127.1121.8 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet
Änderung / Revision

wieland

Type: RST2017

Benennung/Title:
BUCHSENKONTAKT CRIMP
FEMALE CONTACT CRIMP

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2022-09-12 13:21:13 1.000

01-QU-RD-32/21