Produktdatenblatt

Art. Nr. 02.122.9100.0

# Buchsenkontakt CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM

RST20i3/2 Crimpkontakt, Buchse, 20A, für Leiterquerschnitt 1,5 mm²/AWG16



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 02.122.9100.0 |
| EAN | 4049088155826 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

## Zulassungen


## Technische Daten


**Technische Daten**


| | |
|---|---|
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Bauart | Crimpkontakte für 2-/3-polig |
| Bauartvariante | Buchse |

Technische Zeichnung

## Schnitt/section A-A








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

| | Teile-Nr. Part-No. | Anschluss-querschnitt connection cross-section | Kenn-zeichnung marking | $\phi_i$ | $\phi_a$ |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | 02.122.9300.0 | 4,0qmm | ohne/without | 2,85 mm | 3,9 mm |
| | 02.122.9200.0 | 2,5qmm | 1 Rille/chamfer | 2,35 mm | 3,6 mm |
| | 02.122.9100.0 | 1,5qmm | ohne/without | 1,90 mm | 3,0 mm |
| | 02.122.9000.0 | 0,75 - 1,0qmm | 1 Rille/chamfer | 1,75 mm | 2,6 mm |



M/scale 1:1

Freitoleranz nach | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: 96.131.2053.1 | Bl.: 1 von 1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | Maßstab | Werkstoff und Oberfläche: | | 2011 | Tag | Name | T | Zeichnung Nr. 02.122.9021.0 01K | Index b |
| | / | 5:1 | CuZn (a) | | Entworfen | 29.11. | Ritter | | | |
| | / | | Ag | | Geprüft | - | - | | | |
| | / | Vol. mm³ | Oft. mm³ | | Normgepr. | - | - | Ersatz für: - | | |
| b | 30.01.2012/ | wieland Elektrische Verbindungen | | | | | | | | |
| a | 13.12.2011/ | | | | | | | | | |
| Buchstabe | Datum / Blatt | | | | | | | | | |
| Änderung | | | | | | | | | | |

Benennung

BUCHSENKONTAKT RST2012/3 (b)

female contact

mit Crimpkontakt/with crimpcontact/ 0,75 - 4,0 qmm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11 12 1

02122902100K_2 CADM2031 Filter 2012-02-01T09:32:50 1:000