product data sheet

item no. 05.565.9953.0

cover for male connector GL

RST20i5/4 cover piece, for covering unused male connectors, color light grey



item no.	05.565.9953.0
EAN	4015573848658
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals


technical data


technical data

length	30 mm
width	30 mm
height	31.2 mm
color	light grey
type of construction	cover piece for 4-/5-pole
version of construction	not captive against loss, for male


technical drawing







M 1:1



Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:
05.565.9953.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005
05.565.9953.0	lichtgrau, ähnl.RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	23.11.2005	Kneitz
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 05.565.9953.0 01K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	12.11.2018 /

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title

Verschluss für Steckerteil RST2015

plug catch for male connector RST2015

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.