

fiche produit

article n° R1.400.3210.0

transpondeur STS 3210

Actionneur pour interrupteur de sécurité à codage par transpondeur



article n°	R1.400.3210.0
EAN	4049088306754
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations






données techniques

général

convient pour les fonctions de sécurité	oui
matériau du boîtier	plastique
distance de commutation par fusible ON	8 mm
distance de commutation du fusible OFF	18 mm
classe de protection (IP)	IP67
type d'actionnement	transpondeur

dimensions


largeur du capteur	88 mm
hauteur du capteur	25 mm
longueur du capteur	13 mm



Stecker / connector

PIN	Farbe / colour	Funktion / function
1	BN	UB
2	WH	Sicherheitseingang 1 / safety input 1
3	BU	GND
4	BK	Sicherheitsausgang 1 / safety output 1
5	GY	Diagnoseausgang / diagnostic output
6	PK	Sicherheitseingang 2 / safety input 2
7	VT	Sicherheitsausgang 2 / safety output 2
8	OG	EDM/Start-Eingang / start input

Stecker / connector
Ansicht / view "A"



M12x1 8-polig

Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.400.0210.0	M12-8
R1.400.0213.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0214.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0216.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0230.0	M12-8
R1.400.0233.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0234.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0236.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0250.0	M12-8
R1.400.0253.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0254.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0256.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0220.0	M12-8
R1.400.0223.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0224.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0226.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0240.0	M12-8
R1.400.0243.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0244.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0246.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0260.0	M12-8
R1.400.0263.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0264.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0266.0	PVC cable - 10 m
R1.400.3210.0	Betätiger / actuator

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
Maßstab/Scale		Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		2015 gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check		10.11. Kötznert	
Datei / File: 043961_01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type	
Änderung / Revision		wieland www.wieland-electric.com		Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Transponderschalter STS (rechteckig) transponder switch STS (rectangular)	