product data sheet

item no. 95.101.1300.0

ferrule crimping tool 0,08 - 10 mm²

Crimping tool for ferrules, wire strip length: 7-28 mm, nominal cross section: 0,08-10 mm², length of tool: 180 mm



item no.	95.101.1300.0
EAN	4015573577336
order unit	1 piece(s)


certificates / approvals

technical data

technical data

type of construction	ferrule crimping tool
version of construction	for cable end sleeve

technical drawing



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
b	25.07.2017 /	
a	07.06.2005 /	

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: /

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	24.05.2005	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 95.101.1300.0 01K

Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Bennenung/Title

PRESSWERKZEUG

0.08-10qmm AWG 28-7

Crimping tool

wieland
www.wieland-electric.com

Duetsch_95_1101_1300_0_01K-AA-dwg1_main_2 CADW4031 Duetsch 2017-07-28T12:31:35 1.000 3 QU-MEE-01/14 a