Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.050.5953.0

Verteiler GST15I5Z 1P1 V WS

gesis® MINI Zwischenkupplung, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 1, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß



Art. Nr.	91.050.5953.0
EAN	4049088016516
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9016

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	1
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	Zwischenkupplung


Werkstoff


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,045 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen


Länge	32,4 mm
Breite	32 mm
Höhe	12,5 mm


Technische Zeichnung






A-A






B-B



M/scale 1:1



Teilenummer/part no.	Farbe/color
91.050.5953.0	weiß/white
91.050.5953.1	schwarz/black

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-Standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Werkstoff/Material

Farbe/color: siehe Tabelle/see chart

Maßstab/Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
2008		
gezeichnet/drawn	01.06.	Winkler
geprüft/checked	-	-
Normgeprüft/Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 91.050.5953.0 01K | Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet
a	03.06.2008/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

ZWISCHENKUPPLUNG
für/for GST1515
Netzanschluss/mains connection

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

9105595300IK_4 C4DW1025 Winkler 2008-06-03T10:43:08 1.000