fiche produit

article n° Z2.803.6210.0

borne de protection WST 20 / TS 35



article n°	Z2.803.6210.0
EAN	4049088253317
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

couleur	chrome
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	1
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de connexion	raccordement à ressort
nombre de points de raccordement par étage	1

données techniques

longueur	52 mm
largeur	24 mm
hauteur	68 mm


données de connexion


type de connexion	raccordement à ressort
type de connexion 1	raccordement à ressort

dessin technique

Verpackungseinheit: 10 Stück im Beutel
packaging unit: 10 pieces in a bag

montierter Zustand/mounted state
M 2:1





Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Type: WST 20 / TS35	Benennung/Title: SHIELD CONNECTION TERMINAL BLOCK SCHIRMANSCHLUSSKLEMME Kabeldurchmesser 10mm - 20mm cable-ø 10mm - 20mm				
Werkstoff/Material		2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.: Z2.803.6210.0 01K
Maßstab/Scale: 1:1		gezeichnet/drawn	27.02.	Duetsch	Index
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	geprüft/checked	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
Ersatz für/Replacement for: -		Normgepr./Stand. check	-	-	

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed
1.Verwendung: - / First Use: -
Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Änderung/Revision | Index | Datum / Blatt Date / Sheet

wieland www.wieland-electric.com

Z2803621 0001K_2 CADW3027 Duetsch 2014-02-28T10:39:20 1.000

UU-MEE-08/91c

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use