Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.422.4553.1

Steckverbinder BST14I2F S1 ZR1 S MPB02

gesis® NV Steckverbinder, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau



Art. Nr.	93.422.4553.1
EAN	4015573655515
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5024

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	6,5 mm
Kabeldurchmesser min.	5,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,25 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	21 mm
Abisolierlänge	9 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Federkraftanschluss
Schutzart (IP)	IP20

Werkstoff


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuBe

Brandlast	0,038 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	vergoldet

Abmessungen

Länge	47 mm
Breite	15,2 mm
Höhe	14,4 mm

Technische Zeichnung



Teile - Nr. part - no.	Typ type	Farbe colour
93.422.4553.0	BST1412F S1 ZR1 W MPB02	weiß / white
93.422.4553.1	BST1412F S1 ZR1 S MPB02	schwarz / black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances!.

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

	Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		gezeichnet drawn	13.10.	Treschan	T	93.422.4553.0 01K	
Maßstab/Scale 2:1		geprüft checked	-	-			
		Normgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm	

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

STECKERTEIL
Federkraftanschluß
male connector / spring loaded connection

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

93422455300 1K_4 CADW1044 treschan 2006-10-13T09:49:03 1.000

QU-PEM-08/91