fiche produit

article n° Z7.280.2927.0

peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 9



article n°	Z7.280.2927.0
EAN	4015573155862
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

ATEX


données techniques

général

couleur	jaune
dimension de la grille	5 mm
nombre de bornes pontées	9
type de montage	vissable
isolé	oui
version	connecteur transversal

dessin technique

4-polige Ausführung
4 poles variant



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L	l	Typ type
Z7.280.2227.0	2	8,9	5	IVB WK 2,5-2
Z7.280.2327.0	3	13,9	10	IVB WK 2,5-3
Z7.280.2427.0	4	18,9	15	IVB WK 2,5-4
Z7.280.2527.0	5	23,9	20	IVB WK 2,5-5
Z7.280.2627.0	6	28,9	25	IVB WK 2,5-6
Z7.280.2727.0	7	33,9	30	IVB WK 2,5-7
Z7.280.2827.0	8	38,9	35	IVB WK 2,5-8
Z7.280.2927.0	9	43,9	40	IVB WK 2,5-9
Z7.280.3027.0	10	48,9	45	IVB WK 2,5-10
Z7.280.3127.0	11	53,9	50	IVB WK 2,5-11
Z7.280.3227.0	12	58,9	55	IVB WK 2,5-12

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2002	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	gezeichnet drawn	07.03.	Treschan	Z7.280.2227.0 01K	a
Maßstab/Scale %	geprüft checked	-	-		
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	04.10.2007/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: IVB WK 2,5-...

Benennung/Title: VERBINDUNGSSTEG

juper bar

QU-PEM-08/91

Z7280222700IK_4 CADW1042 Schmitt 2007-10-05T10:01:32 1.000