
Product data sheet

Item No. 05.502.2300.0

Crimping die D

Crimp dies for revos crimping tool, usable for crimp-contacts with a cross section of 4 mm², 6 mm² and 10 mm²



Item No.	05.502.2300.0
EAN	4015573446915
Order Unit	1 Piece(s)

Certificates / Approvals


Technical data

General

Construction/operation	Other
Compression shape	Square compression
Locking device (mechanical tools)	No
Contact diameter and type of contact	None
Cutting device	No
Cross section (min.)	4 mm²
Cross section (max.)	10 mm²


Technical drawing

Crimpbacken/crimping die A




05.502.2000.0

Crimpbacken/crimping die B




05.502.2100.0

Crimpbacken/crimping die C




05.502.2200.0

Crimpbacken/crimping die D



05.502.2300.0


Crimpbacken/crimping die E



05.502.2400.0


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Any reproduction, dissemination or utilization of this document or its communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Crimpbacken/crimping die F




05.502.2600.0

Crimpbacken/crimping die I




05.502.2800.0

Crimpbacken/crimping die J




05.502.2900.0

Crimpbacken/crimping die G



05.502.4900.0

Crimpbacken/crimping die H



05.502.5000.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	Teile-Nr./ part-no.	Crimpbacken/ crimping die	Teile-Nr./ part-no.	Crimpbacken/ crimping die
c	05.502.2900.0	J		
	05.502.2800.0	I		
b	05.502.2600.0	F		
	05.502.2400.0	E		
	05.502.2300.0	D		
	05.502.2200.0	C		
	05.502.2100.0	B	05.502.5000.0	H
d	05.502.2000.0	A	05.502.4900.0	G

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

e	27.05.2014/	Maßstab/Scale	%
d	06.05.2014/		
c	21.11.2013/	Vol.	mm³
b	26.04.2011/	Oft./Surf.	mm²
a	01.06.2010/		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision	

Werkstoff/Material: Stahl, schwarz brüniert / steel, black burnished

	2010	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		11.01.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.502.2000.0 01K Index e

Maße in mm/Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title

CRIMPBACKEN
CRIMPING DIE
A-J

wieland
www.wieland-electric.com

QU-MEE-01/14 -

0550220000001K_2 CADW3028 Tresch on 2014-05-27T14:25:41 1.000