
product data sheet

item no. 73.334.0635.1

# bottom BAS GUT GL 6HM32 69 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M32 on the right and left side, high version, 6-polig



| | |
|---|---|
| item no. | 73.334.0635.1 |
| EAN | 4015573819146 |
| order unit | 1 piece(s) |

## certificates / approvals

## technical data

**general**


| | |
|---|---|
| housing material | aluminum |
| color | grey |
| surface | with powder coating |
| degree of protection (IP) | IP65 |
| UV resistant | yes |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | other |
| operating temperature range min. | -40 °C |
| operating temperature range max. | 120 °C |

**model**


| | |
|---|---|
| construction | 6H |
| model of the housing | surface mounting (base) |
| locking mechanism | single locking lever |
| cable entry | two-sided |
| type of cable | thread |
| with cable screw gland | no |
| thread size M | 32 |
| thread size PG | |
| hinged lid | no |
| EMC-version | no |
| length | 84 mm |
| width | 58 mm |
| height | 72.2 mm |


technical drawing


Ausführung .1
version .1




## Gezeichnete Ausführung .0 / version .0




Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teile-Nr. part-nr. | Typ type |
|---|---|
| 73.334.0635.0 | BAS GUT GL 6HM32 69 A0 |
| 73.334.0635.1 | BAS GUT GL 6HM32 69 A1 |

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Val. mm² Ofl. mm²

| | Name | Tag |
|---|---|---|
| Entworfen | Dütsch T. | 27.10. 2004 |
| Geprüft | - | - |
| Normgepr. | - | - |

Zeichnung Nr. T 73.334.0635.0 01K Index
Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe/size 6 2x M32

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73334063501K_4 GAW027 deutsch 2004-11-16T11:47:22 1.000