fiche produit

article n° 07.313.0955.0

cloison TWFN 10/35



article n°	07.313.0955.0
EAN	4015573876187
unité de commande	10 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques

général

couleur	gris
type de plaque de terminaison	non
type de plaque intermédiaire	oui
force	1,5 mm
verrouillable	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
longueur	80,5 mm

dessin technique





Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part number	Farbe colour	Typ type
07.313.0955.0	grau ähnl./grey sim. RAL 7032	TWFN 10/35
07.313.0955.6	blau ähnl./blue sim. RAL 5012	TWFN 10/35 BLAU
07.313.0955.7	grün ähnl./green sim. RAL 6017	TWFN 10/35 GRÜN

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: PA 66/6 UL 94 V-0
Farbe: siehe Tabelle
colour: see chart

Maßstab/Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	07.08.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 07.313.0955.0 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. 5230 mm³ Ofl./Surf. 7631 mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type:

Benennung/Title:
TRENNWAND
WKFN 10/...
PARTITION

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

0731305550 01K_4 CADW1042 Schmitt 2008-08-05T10:28:56 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.