
Produktdatenblatt

Art. Nr. 78.019.0253.0

Moduleinsatz FLE STC 2 05

Modulares Steckverbindersystem, 2-poliges Steckermodul 50V/10A,Crimpanschluss



Art. Nr.	78.019.0253.0
EAN	4049088253072
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Stifteinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	ja
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	70 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimp
Polzahl	1
Mit Drahtschutz	nein

Technische Daten UL/CSA

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,14 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm²

Ausführung

Mit Gehäuse	nein

Kontakte


Kontaktmaterial	siehe Kontakte
Oberfläche	siehe Kontakte


Technische Daten DIN EN 61984


Nennspannung	50 V
Nennstrom	10 A

Bemessungsstoßspannung	0,8 kV

Technische Zeichnung







Zubehör/accessories:
Z5.566.6056.0
05.544.41-4529.7
05.544.41-4529.8

78.019.0253.0	FLE STC 2 05		X
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet drawn	13.03.	Duetsch
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. 78.019.0253.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

MODULAR INSERTS
MODULEINSATZ
Steckerteil/male connector

78019025301K_2 CADW3027 Duetsch 2014-03-13T08:58:17 1.000

DU-MEE-08/91c

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With -K marked dimensions are only valid for internal use