

Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.425.1637.0

Gehäuseunterteil BAS GUM GP 16 B

Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Schutzdeckel, niedrige Bauform, 16-polig



Art. Nr.	71.425.1637.0
EAN	4049088350610
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	blank
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Anbau (Durchführung)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	ohne
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	113 mm
Breite	95 mm
Höhe	29 mm

A

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

B




C

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

E

F




Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

71.425.1637.0 BAS GUM GP 16 B

Bestellnummer
/Order numberTyp
/Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von
Sheet: 1 of



Werkstoff / Material

Tag/Date

Name

Zeichnung Nr. / Drawing No.

Index

Maßstab / Scale

Aluminium

gezeichnet
drawn

10.06.2015

Lunz S

71.425.1637.0 13K

1:2

geprüft
checkedNormgepr.
Stand check

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.. --- mm³Dfl./Surf. --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index

Datum / Blatt
Date / Sheet **wieland**
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Titel

revos

GEHAEUSEUNTERTEIL

Baugröße 16 offen mit Klappeckel
OPEN HOUSING size 16 with protective cover

Änderung / Revision