


fiche produit

article n° 56.703.9353.0

borne de terre WKF 2,5 / D 1/2 /SL/35

Borne de terre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: Vert jaune



article n°	56.703.9353.0
EAN	4015573587564
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	60,5 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²


section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²
section maximale finement torsadée	2,5 mm ²
longueur de dénudage	11 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
section transversale CSA	24-12 AWG

accessoires

article n°	type	description
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.2353.0	plaque d'extrémité APF 2,5/D 1/2	
07.312.2353.6	plaque d'extrémité APF 2,5/D 1/2 BLAU	
07.312.2353.7	plaque d'extrémité APF 2,5/D 1/2 GRUEN	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments, soweit es die Kommunikation der Inhalte betrifft, ist ohne weitere schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1