


fiche produit
article n° 56.703.7055.6
borne à étage WKFN 2,5 E/35 BLAU

Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: bleu



article n°	56.703.7055.6
EAN	4015573990517
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

section nominale	2,5 mm ²
couleur	bleu
nombre de niveaux	2
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	24 A
tension nominal	500 V
tension nominale d'impulsion	6 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	82,2 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
---------------------	------------------------

type de connexion 2	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	0,13 mm ²
section transversale maximale solide	4 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²
section maximale finement torsadée	2,5 mm ²
longueur de dénudage	11 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	300 V
câblage d'usine actuel	20 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	24-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	20 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.280.6227.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 5	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.7355.0	plaque d'extrémité APFN 2,5 E/35	
07.312.7455.0	cloison TWFN 2,5 E/35	
04.242.5053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

