


fiche produit

article n° 58.504.8255.9

borne fonction WT 4 E GO

Borne de fonction avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Orange



article n°	58.504.8255.9
EAN	4049088186189
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	4 mm ²
couleur	orange
nombre de niveaux	2
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	non
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

degré de pollution	3
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	73 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,14 mm ²
section transversale maximale solide	6 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
section maximale finement torsadée	6 mm ²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm ²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	4 mm ²

longueur de dénudage	9 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

accessoires

article n°	type	description
Z7.261.1227.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.2855.0	cloison TW WT 4... GR	
07.313.3355.0	plaque d'extrémité AP WT 4 E GR	
04.242.6053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	