

fiche produit

article n° 54.003.7553.6

bornier de traversée 9700 A / 5 S35 BLAU



article n°	54.003.7553.6
EAN	4015573208681
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations
données techniques
général

section nominale	2,5 mm²
couleur	bleu
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA66
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui

données techniques

courant nominal	24 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	46,6 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	9 mm

couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm
--	--------

données techniques UL/CSA

section transversale UL	18-12 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	30 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	25 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.215.0227.0	peigne de connexion 9703 / 5- 2	
Z7.215.0327.0	peigne de connexion 9703 / 5- 3	
Z7.215.0427.0	peigne de connexion 9703 / 5- 4	
Z7.215.0527.0	peigne de connexion 9703 / 5- 5	
Z7.215.0627.0	peigne de connexion 9703 / 5- 6	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.310.3153.0	plaque d'extrémité 9701 / 6	
07.310.3153.6	plaque d'extrémité 9701 / 6 BLAU	
07.310.3453.0	cloison 9702 / 6	
07.310.3453.6	cloison 9702 / 6 BLAU	

