


fiche produit

article n° 92.033.0458.0

connexion de périphériques GST18I3L B1H PB04

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	92.033.0458.0
EAN	4015573596900
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 5
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	1, 2, 3

données de connexion

terminaison par pôle	1
----------------------	---

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	à angle droit
angle d'inclinaison	90 °
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel


matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,031 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions


longueur	24 mm
----------	-------

largeur	28,2 mm
hauteur	13 mm


○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschließlich Prüfmaß
Mit „A“ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Schnitt A-A
cross section



Farbe: pastellblau ähnlich RAL 5024
colour: pastel blue similar RAL 5024



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name	Zeichnung Nr.	92.033.0458.0 01K		Index
	/	2:1			Entworfen	12.05.	Schmitt J.				
	/				Geprüft	-	-				
	/	Vol.	mm²	Dr.	mm²	Normgepr.	-	Ersatz für: -			
	/			wieland		Typ		Benennung			
a	25.06.2013/					GST 1813L		BUCHSENTEIL			
Buchstabe	Datum / Blatt					B1H PB04		female connector			
Änderung								250V AC 20A			
											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.